

美容 | 美容美发仪

行业与选型 5231



关键词:焗油机, 活氧嫩肤仪, 臭氧油, 美发生化仪, 臭氧蒸脸器  
摘要: 臭氧在美容美发行业的应用广泛, 从洗浴养生、蒸汽美容、臭氧油、美发仪等很多, 本篇以应用成熟的美发仪为例介绍臭氧的应用。美发仪上主要利用雾化和臭氧同时产生, 能修复毛发的毛鳞片, 起到杀菌作用, 有效去除头皮屑, 可以杀菌止痒, 能够清除头发细孔处的污垢, 减少脱发, 使头发乌黑发亮, 使用几次后, 头皮不再发痒, 头屑明显减少, 对发质起护养的效果。由于美发仪所需要的臭氧量较小, 百悦康提供的带气泵一体化臭氧发生器为市场上体积紧凑规格之一, 以及百悦康长期的市场口碑, 成为很多美发厂家的首选。

臭氧的应用及说明:

臭氧在室内空气中弥漫快而均匀, 消毒无死角。常见氧化性灭菌化合物均无臭氧杀菌速度快, 且一般对人体有害, 而臭氧分解成氧气的杀菌效果是急速的, 并且经臭氧处理过的水、空气、食品、器具等均不残留任何有害物质。


臭氧发生器的选型:

- FQ-160 一体化整合了臭氧驱动电路、臭氧发生管、气泵, 结构紧凑、设计合理、统配性强
- 市场上体积紧凑的高性能一体化臭氧发生器
- IG-系列正/负离子发生器, 利用脉冲、振荡电路将低电压升至直流负高压, 利用碳刷尖端直流高压产生电晕, 高速地放出大量电子(e-), 被空气中的氧分子(O2)捕捉, 从而形成负氧离子。
- IG-201 负离子: 采用高压包升压的技术, 而非简单的倍压低成本方案, 负离子量稳定, 统配性强

安装使用注意事项:

- 安装连接: 电源线接到控制板, 出气嘴接上胶管和单向阀,
- 定期检查: 请定期检查臭氧工作状态, 以确认工作状态, 建议每年更换一次发生管

产品型号及参数表:

			
名称	一体化臭氧发生器	负离子发生器	
型号	FQ-160	IG-201	
输入电压	AC220V/AC24V	DC12V / DC5V	
功率	5 W	<1W	
臭氧量	50-100 mg/hr@air	---	
出气量	1-2 L/min	---	
负离子量	---	300 万/cm3	
尺寸	75*75*37 mm	27*15*18 mm	
使用机型	主推, 其他规格另选	主推, 其他规格另选	